

**HOLEX****Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 3xD, Ø DC: 36mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235005 36
GTIN	4062406253325
Trieda položky	22L

**Popis****Prevedenie:**

Vrtáky HOLEX Pro Drill kombinujú nákladovú efektívnosť s technicky vyspelým výkonom. Môže sa použiť aj v náročných situáciách vrtania až do hĺbky 4xD.

**Tolerancia otvorov:** 0,1/+0,25 mm

**Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 235030 - 235082.

Vonkajšia vymeniteľná doštička je typu SOMT a vnútorná vymeniteľná doštička je typu XOMT.

**Rozsah balenia:**

So skrutkami pre vymeniteľné doštičky (bez vymeniteľných doštičiek).

**Technický opis**

Séria	HOLEX Pro Tap
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	232980 6 (TX15;3Nm)
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT13M510/XOMT13M506
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Počet rezných hrán Z	1
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	112 mm
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	70 mm
Menovitý-Ø D	36
Celková dĺžka L	212 mm

Maximálna hranica prestavenia $V_{max}$	0,35 mm
Dĺžka previsu $L_A$	142 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Čepel' 6 mm pre Torx® Profil Torx® TX15	659922 TX15
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500