

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, UNF: 1/4-28****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	138000 1/4-28
GTIN	4045197080318
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie, s 20° pravotočivou špirálou. HSS-E****Použitie:****Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.****Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	5,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Chodov na palec	28
Ø závit	6,35 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	7 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Hĺbka závit	12,7 mm
Stúpanie závitov	0,907 mm
Druh závit	UNF
Veľkosť závit	1/4-28 UNF

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	20 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		