

Garant**Kuželový záhlbník 75°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 16,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150425 16,5
GTIN	4045197087188
Trieda položky	11M

Popis

Prevedenie:

Priestory na triesky sú vybrúsené z plného materiálu. Zahlbovací kužel, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie. Výsledkom je rovnaký ľahký **rez bez chvenia** tak pri hlbokom zahlbovaní, ako aj pri odihľovaní alebo zahlbovaní.

Technický opis

Vonkajší Ø	16,5 mm
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	3,5 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,14 mm/ot,
Tolerancia stopky	h9
Ø stopky D _s	10 mm
Celková dĺžka L	61 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápustného hrotu	75 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	Výrobná norma
Stopka	Valcová stopka s h9

Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		