


**CNMG 120404, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250196 HBT020
GTIN	4062406256135
Trieda položky	22D

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Typ	HBT020
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 5 mm
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm

Povrchová úprava	TiCN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie