


**CNMG 160608, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250204 HBT020
GTIN	4062406256197
Trieda položky	22D

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	TiCN
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160608
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 5 mm
Typ	HBT020
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	P

Lamač triesok	PM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie