

Garant**Strojný závitník Tvar B, vaporizovaný, M: M20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132150 M20
GTIN	4045197071224
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

Mimoriadne stabilný tvar.

Vodiaca časť s mazacími drážkami, ale bez trieskových drážok. **Nábeh tvar B so silným lámačom triesok**. Veľ. M2,6 so starým profilom DIN.

Výhoda:

Optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie pri spätnom chode.

Technický opis

Stúpanie závitov	2,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	20 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	16 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Ø stopka štvorhranu	12 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	60 mm

Druh závitu	M
Veľkosť závitu	M20
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		