

HOLEX**DNMG 110404, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250666 HBT130
GTIN	4062406256289
Trieda položky	22D

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Typ	HBT130
Povrchová úprava	TiCN
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Lamač triesok	MF
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie