


**CNMG 160612, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250221 HBT020
GTIN	4062406256272
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Lamač triesok	PR
Posuv $f$	0,2 - 0,6 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	1,8 - 6 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160612
Povrchová úprava	TiCN
Typ	HBT020

Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	1,2 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie