

**HOLEX****DNMG 150604, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250668 HBT130
GTIN	4062406256302
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Povrchová úprava	TiCN
Typ	HBT130
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	MF
Posuv $f$	0,15 - 0,45 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min

Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie