

**HOLEX****DNMG 150604, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250783 HBT020
GTIN	4062406256395
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Hlavné použitie	P
Typ	HBT020
Posuv $f$	0,1 - 0,45 mm/ot,
Lamač triesok	PM
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,8 - 5 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604

Povrchová úprava	TiCN
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie