

**DNMG 150608, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250784 HBT130
GTIN	4062406256401
Trieda položky	22D

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	M
Typ	HBT130
Povrchová úprava	TiCN
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	MM
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie