


HOLEX**DNMG 150612, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250787 HBT020
GTIN	4062406256548
Trieda položky	22D

Technický opis

Typ	HBT020
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	1,8 - 6 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	TiCN
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Lamač triesok	PR
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612

Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie