

**Garant****Plochý minizáhlbník 180° pre priechodné otvory 180°, bez povlaku, Ø záhlbníka D1 × Ø čapu D2: 2,8X1,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	155700 2,8X1,5
GTIN	4045197462855
Trieda položky	11M

**Popis****Prevedenie:**

Špirálovo drážkované záhlbníky s pevným vodiacim čapom.  
DIN 373/ISO 4206.

**Použitie:**

**Na priechodný otvor** so stupňom kvality **jemný** (hodnoty ISO) podľa DIN 69.

Na skrutky s vnútorným šesťhranom podľa DIN 912, 6912, 7984 a skrutky s valcovou hlavou podľa ISO 1207 (DIN 84).

**Upozornenie:**

Vel. 4,6 × 2,4 – nie je špecifikovaná v DIN.

**Technický opis**

Ø záhlbníka	2,8 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø predvrtania	1,5 mm
Ø čapu	1,5 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/ot,
pre veľkosť skrutiek	M1,4
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Celková dĺžka L	45 mm
Veľkosť schodíka L <sub>1</sub> 1. schodík s úkosom	2 mm

Uhol špičky	180 Stupeň
Dĺžka britov $L_c$	7 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 373
Stopka	Valcová stopka
Uhol úrovne zahĺbenia	180 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Plochý záhlbník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	27	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	8	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	5	M
mokrý maximum	vhodný		