


**SNMG 120404, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251160 HBT020
GTIN	4062406256562
Trieda položky	22D

Technický opis

Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Typ	HBT020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	8
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	TiCN
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm

Lamač triesok

PF

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie