

HOLEX**SNMG 120404, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251266 HBT130
GTIN	4062406256579
Trieda položky	22D

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	MM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	8
Povrchová úprava	TiCN

Typ	HBT130
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie