

**SNMG 120408, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251267 HBT130
GTIN	4062406256593
Trieda položky	22D

Technický opis

Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	8
Povrchová úprava	TiCN
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Typ	HBT130
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Lamač triesok	MM

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie