

HOLEX**VNMG 160408, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251829 HBT130
GTIN	4062406256739
Trieda položky	22D

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HBT130
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	MM
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408
Povrchová úprava	TiCN

Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie