


**WNMG 060404, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252092 HBT020
GTIN	4062406256807
Trieda položky	22D

Popis**Technický opis**

Typ	HBT020
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PM
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060404
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu a _p	0,8 - 5 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	TiCN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie