

**CCMT 09T304, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260086 HBT130
GTIN	4062406256920
Trieda položky	22D

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	HBT130
Povrchová úprava	TiCN
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Lamač triesok	MF
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min

Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie