


**CCMT 09T304, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260211 HBT130
GTIN	4062406256982
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Povrchová úprava	TiCN
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	HBT130
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 3 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,35 mm/ot,
Lamač triesok	MM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie