

HOLEX**DCMT 11T304, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260378 HBT130
GTIN	4062406257088
Trieda položky	22D

Technický opis

Typ	HBT130
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Povrchová úprava	TiCN
Lamač triesok	MF
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Uhlový Polomer	0,4 mm

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie