


**DCMT 070204, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260376 HBT020
GTIN	4062406257071
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PF
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Typ	HBT020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Povrchová úprava	TiCN
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie