


**DCMT 11T302, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260503 HBT020
GTIN	4062406353889
Trieda položky	22D

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Povrchová úprava	TiCN
Lamač triesok	PM
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302
Typ	HBT020
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm

Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie