

**DCMT 070204, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260500 HBT130
GTIN	4062406257101
Trieda položky	22D

Technický opis

Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Typ	HBT130
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Povrchová úprava	TiCN
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Lamač triesok	MM

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie