

HOLEX**DCMT 11T302, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260503 HBT130
GTIN	4062406257323
Trieda položky	22D

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	MM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302
Typ	HBT130
Povrchová úprava	TiCN
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M

Uhlový Polomer	0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie