

HOLEX**DCMT 11T308, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260508 HBT020
GTIN	4062406257378
Trieda položky	22D

Technický opis

Typ	HBT020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Povrchová úprava	TiCN
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Lamač triesok	PM

Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie