


**DCMT 070204, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260500 HBT020
GTIN	4062406351250
Trieda položky	22D

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Lamač triesok	PM
Typ	HBT020
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Povrchová úprava	TiCN
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie