


**TCMT 110204, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260966 HBT020
GTIN	4062406257477
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Lamač triesok	PF
Počet výmien/rezných hrán	3
Povrchová úprava	TiCN
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110204
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Typ	HBT020
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie