

**TCMT 110204, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260966 HBT130
GTIN	4062406257460
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110204
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	TiCN
Počet výmien/rezných hrán	3
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Typ	HBT130
Lamač triesok	MF

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia

hrubovanie a dokoncovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie