

**SCMT 120404, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260793 HBT130
GTIN	4062406257422
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Lamač triesok	MM
Posuv $f$	0,05 - 0,35 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HBT130
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120404
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Povrchová úprava

TiCN

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie