

**VBMT 110304, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261186 HBT020
GTIN	4062406257576
Trieda položky	22D

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	PF
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110304
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Povrchová úprava	TiCN
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Rezný materiál	HM
Typ	HBT020
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie