

**TCMT 16T304, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261018 HBT130
GTIN	4062406257521
Trieda položky	22D

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	TiCN
Počet výmien/rezných hrán	3
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	MM
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Typ	HBT130
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička

TCMT 16T304

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie