

HOLEX**VBMT 110304, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261186 HBT130
GTIN	4062406257569
Trieda položky	22D

Technický opis

Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110304
Typ	HBT130
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Lamač triesok	MF
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie