

HOLEX**VBMT 110304, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261252 HBT130
GTIN	4062406257606
Trieda položky	22D

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110304
Lamač triesok	MM
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HBT130
Povrchová úprava	TiCN
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie