

HOLEX**VBMT 160404, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261257 HBT020
GTIN	4062406257637
Trieda položky	22D

Technický opis

Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Povrchová úprava	TiCN
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Typ	HBT020
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160404
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie