

**VBMT 160408, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261259 HBT020
GTIN	4062406257651
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Povrchová úprava	TiCN
Lamač triesok	PM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408
Typ	HBT020
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P

Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie