

HOLEX**VCMT 110304, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261386 HBT020
GTIN	4062406257675
Trieda položky	22D

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Typ	HBT020
Povrchová úprava	TiCN
Lamač triesok	PF

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie