

Garant
sústružnícky držiak eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09


ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250008 16/09
GTIN	4045197807991
Trieda položky	21U

Popis

Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu.

S chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

Technický opis

Držiak ISO-kód	DCLNR/L 1616H09
Podložka	259033 7
Veľkosť doštičiek	9 mm
Funkčná šírka L ₄	23 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Čelusť, skrutka, pružina	259036 12
Dĺžka hlavy L ₁	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Celková dĺžka L	100 mm

Skrutka pre podložku	259027 5
Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Jednotka upínacích pätiiek Typ 12	259036 12
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2	674242 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Skrutka pre podložku Typ 5	259027 5
Podložka Typ 7	259033 7