

**Garant****sústružnícky držiak eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250008 20/12
GTIN	4045197808905
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu.

S chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

**Technický opis**

Podložka	259033 2
Skrutka pre podložku	259027 2
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	29 mm
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 2020K12
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	26 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Čelusť, skrutka, pružina	259036 8

Celková dĺžka L	125 mm
Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 2	259027 2
Podložka Typ 2	259033 2
Jednotka upínacích pätiiek Typ 8	259036 8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659906 500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10