

**Garant****sústružnícky držiak eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250009 16/09
GTIN	4045197808929
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu.

S chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

**Technický opis**

Veľkosť stopky	16 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	23 mm
Skrutka pre podložku	259027 5
Podložka	259033 7
Veľkosť doštičiek	9 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Čelusť, skrutka, pružina	259036 13
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 1616H09

Celková dĺžka L	100 mm
Séria	Eco
Druh použitia	ľavé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Podložka Typ 7	259033 7
Skrutka pre podložku Typ 5	259027 5
Jednotka upínacích pätiiek Typ 13	259036 13
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2	674242 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500