

**HOLEX****VCMT 160404, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261474 HBT130
GTIN	4062406257729
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Lamač triesok	MM
Povrchová úprava	TiCN
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404

Rezný materiál	HM
Typ	HBT130
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie