

Garant**sústružnícky držiak eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/15****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250601 20/15
GTIN	4045197808998
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

S chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

Technický opis

Celková dĺžka L	125 mm
Čeľusť, skrutka, pružina	259036 11
Veľkosť doštičiek	15 mm
Dĺžka hlavy L ₁	38 mm
Podložka	259033 3
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Skrutka pre podložku	259027 2
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Držiak ISO-kód	DDJNR/L 2020K15

Veľkosť stopky	20 mm
Séria	Eco
Druh použitia	ľavé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Podložka Typ 3	259033 3
Skrutka pre podložku Typ 2	259027 2