

Garant**sústružnícky držiak eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/08****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251900 20/08
GTIN	4045197809025
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

S chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

Technický opis

Držiak ISO-kód	DWLNR/L 2020K08
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Celková dĺžka L	125 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Čelusť, skrutka, pružina	259036 10
Veľkosť doštičiek	8 mm
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Skrutka pre podložku	259027 4
Podložka	259033 6

Veľkosť stopky	20 mm
Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659906 500