

Garant**Magnet na zdvíhanie bremien LM1, Maximálna nosnosť (rovná): 1000kg**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 382020 1000 |
| GTIN | 4062406257798 |
| Trieda položky | 310 |

Popis

Prevedenie:

- Žeriavové oko, ovládacia páka a bočný zatvárací kryt sú vyrobené z nerezovej ocele.
- Neúmyselnému uvoľneniu ovládacej páky počas prevádzky zabraňuje bezpečnostná západka.
- Povrch tyče pripravený na voliteľnú montáž pólových podrážok.
- Certifikovaná odtrhová sila zaručuje 3-násobnú bezpečnosť pre obsluhu.
- Žeriavové oko je možné namontovať aj na bočnú stranu na zdvíhanie vertikálnych bremien pomocou voliteľných tyčových obuví.
- Prevencia proti spätnému rázu ovládacej páky pomocou Ochrany proti jemnému otváraniu.

Výhoda:

- Vysokokvalitné spracovanie v nadčasovom dizajne GARANT v kombinácii s premyslenými požiadavkami na obsluhu a bezpečnosť.
- Certifikovaná odtrhová sila zaručuje 3-násobnú bezpečnosť pre obsluhu.
- Žeriavové oko možno namontovať aj na bočnú stranu na zdvíhanie zvislých bremien pomocou voliteľných tyčových obuví.
- Prevencia proti spätnému rázu ovládacej páky pomocou "Soft-Opening-Protection".

Upozornenie:

Vzduchová medzera < 0,1 mm s materiálom ST! **Zdvíhací magnet zapínajte len na magnetických povrchoch!** Vzhľadom na bezpečnostnú koncepciu sú geometrie zdvíhaných obrobkov prispôsobené. Certifikát o skúške odtrhových síl na požiadanie.

Technický opis

| | |
|--|-----------------------------|
| Rozmer B | 320 mm |
| minimálna hrúbka steny materiálu rovina | 40 mm |
| Rozmer E | 140 mm |
| Rozmer A | 285 mm |
| Rozmer C | 140 mm |
| minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla | 40 mm |
| Hmotnosť | 33 kg |
| maximálny Ø rovná | 750 mm |
| maximálna nosnosť rovina | 1000 kg |
| Maximálna dĺžka rovina | 3000 mm |
| maximálna nosnosť okrúhla | 500 kg |
| Rozmer F | 346 mm |
| Rozmer G | 34 mm |
| Rozmer D | 109 mm |
| maximálna šírka rovina | 1500 mm |
| Druh produktu | Magnet na zdvíhanie bremien |