

HOLEX**Súprava technických fréz 8-dielna, ozubenie INOX – hrubé, HM, Počet frézovacích kolíkov: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	547115 8
GTIN	4062406255060
Trieda položky	52D

Popis**Prevedenie:**

Inovatívna geometria zubov umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vynikajúca tvorba triesok a výsledky viditeľné na povrchu, nízky prenos tepla na materiál (žiadne nábehové farby). Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie **austenitických ocelí, nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných voči kyselinám**, mäkkých titánových zliatin a neželezných kovov.

Rozsah balenia:

1 ks č. 547250 veľ. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Technický opis

Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Ozubenie skratka	INOX
Rezný materiál	HM
Ø stopky	6 mm

Počet frézovacích kolíkov	8
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Technická frézaozubenie INOX – hrubé Typ D1009	547250 D1009
Technická frézaozubenie INOX – hrubé Typ A0616	547250 A0616
Technická frézaozubenie INOX – hrubé Typ G0820	547250 G0820
Technická frézaozubenie INOX – hrubé Typ F1225	547250 F1225
Technická frézaozubenie INOX – hrubé Typ A1225	547250 A1225
Technická frézaozubenie INOX – hrubé Typ L1020	547250 L1020
Technická frézaozubenie INOX – hrubé Typ C1225	547250 C1225
Technická frézaozubenie INOX – hrubé Typ A1020	547250 A1020