

**SNMX 120408, HUT25, Polomer: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251398 4
GTIN	4062406258313
Trieda položky	29W

Popis**Vhodné pre:**

Upínací držiak PSSN. Napríklad sústružnícky držiak č. 251102; 251103; 251112; 251113.

Upozornenie:

Pred použitím otočných platničiek s polomerom ≥ 3 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálny
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 120 m/min
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	8
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	30 - 80 m/min
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Ďalšie použitie	M

Povrchová úprava	bez povlaku
Typ	HUT25
Hĺbka rezu a_p	4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMX 1204
Atribút Názov produktu	HUT25
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie