

**Garant****Silové upínacie púzdro s bezpečnostnou funkciou, Ø D1: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300767 16
GTIN	4062406261221
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- Hriadele sa ťažko prevracajú (hladký chod!).
- Veľmi vysoká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje povrch.
- Centrické upínanie nástrojov s optimálnou sústrednosťou.
- Integrovaná skrutka na nastavenie dĺžky.
- Vnútrotný prívod chladiacej kvapaliny.

**Výhoda:**

Rýchle a jednoduché zabezpečenie proti vytiahnutiu frézy cez HB (Weldon) čelnú plochu. Pozitívne spojenie medzi frézou a držiakom. Kompaktný obrys optimalizovaný pre vibrácie.

**Použitie:**

Pre upínacie nástroje s rovnou stopkou a čelom HB. Ideálne sa hodí na ťažké obrábanie (HPC, TPC).

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacej matice.

**Upozornenie:**

Drážky v upínacom otvore nie sú určené pre prívod chladiaceho prostriedku. Prívod chladiaceho prostriedku je možný iba priamo pomocou nástroja.

**Technický opis**

Upínacia sila do	520 Nm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	77 mm
Vonkajší Ø klieštín D	45 mm

Ø upnutia D <sub>1</sub>	16 mm
vhodný hákový kľúč č. 628400	45/50
Upínač	SK 50
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Vnútorne chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Silové upínacie púzdro

## Príslušenstvo

Hákový kľúč nosom pre matice s vonkajším Ø 45/50	628400 45/50
--	--------------