


Garant**Nadstavbová čelusť LANG s úzkym mostíkom, pre typ: 50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363019 50
GTIN	4062406388478
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Čeluste s úzkym mostíkom na zlepšenie prístupnosti, pozor: veľ. 50: max. 35 Nm = 14 kN; veľ. 80: max. 54,4 Nm = 16 kN; veľ. 125: max. 82,5 Nm = 20 kN.

Je nutné vopred stanoviť obrys zuba.

Technický opis

Výška čelusti h	24 mm
vhodné pre farebný kód	Xtric 50
Dĺžka čelustí l	40 mm
Hmotnosť	0,22 kg
Výška h ₁	3 mm
Dĺžka l ₁	3 mm
b ₁	50 mm
Výška h ₂	11 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

