

Garant**RPKW 10T3MOT, HB7605, Typ: HART**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212038 HART
GTIN	4062406390334
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Okrúhle otočné platničky so šesťnásobným indexom. Vzhľadom na maximálnu hĺbku rezu je to šesť plnohodnotných rezných hrán.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Aby bolo možné použiť všetkých šesť rezných hrán, nesmie sa prekročiť hodnota a_p 2,5 mm.

Technický opis

Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RPKW 10T3MOT
Typ	TVRDÁ
Typ	HB7605
Posuv f_z na zub	0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 50 HRC	vhodný	110	H
Oceľ < 55 HRC	vhodný	90	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	65	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	50	H
GG(G)	podmienene vhodný	200	K
mokrý maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		