


Honovací stolný kameň pre HM a liaty karbid kremíka (SiC) hrubý / jemný, Dĺžka×šírka: 100X25mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	558825 100X25
GTIN	4260496535202
Trieda položky	56Z

Popis

Prevedenie:

Keramicky spojené kombinované brúsky so stupňom tvrdosti O/P. Jedna strana hrubá na predbrúsenie, jedna strana jemná na dotiahnutie.

Karbid kremíka v stredne tvrdom spojive. Dole zrno SiC 280 / 320 (jemné); hore zrno SiC 100 (hrubé).

Použitie:

Na odhrotovanie, jemné brúsenie nerovností, vyhladzovanie hrán.

Upozornenie:

Na žiadosť sú k dispozícii špeciálne leštiace kamene na egalizáciu.

Technický opis

Výška	15 mm
Stupeň jemnosti	hrubý / jemný
Dĺžka	100 mm
Šírka	25 mm
Druh produktu	Obťahovací kameň

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		